



Zadora, adjustable

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR

1, 45 W, 12 V, Krom

Zadora, MASTERLine 35 ve 50 mm çift renkli halojen lambalar (8°, 24°, 36° ve 60° ışık saçma ile) ve Twistline Alu lambalar için gömme tavan lambası serisidir. Sabit ve ayarlanabilir modelleri bulunmaktadır, ayarlanabilir modeller 30° dikey yönlendirmeye olanak tanır. Zadora tavan lambalarının ayrıca kuruluma hazır kit modelleri de mevcuttur. Doğrudan lamba erişimiyle bakım kolaydır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27 [E27]
Sürücü	-
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Değer
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık kaynağı sayısı	1
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	108°
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	12 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	45 W
Bağlantı	-
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 ila +35 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Sürücü/güç ünitesi/trafo	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Krom
Toplam uzunluk	37 mm
Genel genişlik	225 mm
Genel yükseklik	225 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	225 x 225 x 37 mm
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK00 [Koruma yok]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR
Tam ürün adı	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR
Tam ürün kodu	871155957329899
Sipariş kodu	57329899

Zadora, adjustable

Malzeme No. (12NC)	910502538518
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711559573298
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	80

EAN/UPC - Kutu	8711559573618
----------------	---------------

Boyutlu çizim

