



ParkView LED

BPS965 GRN49/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K

Parkview LED, LED GreenLine 4500 lm, Jatkuva valontuotto ja DynaDimmer, vakio-ohjelma 6, Asennus pylvään päähän, halkaisija 114 mm

ParkView LED -valaisimen ainutlaatuinen kirkkaan polykarbonaatin ja valkoisten lamellien yhdistelmä luo valoisan ja minimalistisen vaikutelman. Sen neljänneksittäin merkitty kartiomainen kupu, kartiomainen häikäisy-suojajäsen ja kanta sulautuvat saumattomasti pylvääseen. ParkView LED tuottaa symmetrisen valonjaon. Valonlähde suojaa pystysuuntaiset lamellit ohjaavat valon maata kohti, vähentävät häiriövaloa ja ehkäisevät häikäisyä. Suunnittelu: Tegnestuen Bjarne Frost, Tanska

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	GRN45 [LED GreenLine 4500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Tuoteperheen koodi	BPS965 [Parkview LED]
Lighting Technology	LED
Upotettu ohjaus	Jatkuva valontuotto ja DynaDimmer, vakio-ohjelma 6
CE-merkintä	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	4 900 lm
Vastaava värielämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	104 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	83

Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	47 W
Kaapeli	Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–30...+25 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Virtalähde säädettävä
Ohjausliittymä	–

ParkView LED

Jatkuva valontuotto	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Asennuslaite	Asennus pylvään päähän, halkaisija 114 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkup. värinvalonindeksi toleranssi	+/-2

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BPS965 GRN49/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K
Koko tuotenimi	BPS965 GRN49/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K
Full EOC	871829156020300
Tilauskoodi	56020300
Tuotekoodi (12NC)	910502610438
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291560203
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718291560203

Mittapiirros

