



Pentura

TMS122 1xTL5-28W/830 HFP

PENTURA - 1 sztuka - TL5 - 28 W - 830 barwa ciepło-biała - HF Performer

Pentura TMS122 to wysokiej jakości belka montażowa do świetlówki TL5. Jest ona zintegrowana z małym statecznikiem elektronicznym HF co zapewnia jej kompaktowość. Belka ta nadaje się zarówno do zastosowań z oświetleniem bezpośrednim jak i z oświetleniem pośrednim. Zamontowana na płycie ze wszelkimi komponentami elektrycznymi i mechanicznymi dla łatwego mocowania na suficie.

Dane produktu


Informacje podstawowe		Mechanika i korpus	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]	Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	900 mm
Kod rodziny źródła światła	TL5 [TL5]	Całkowita długość	1171 mm
Moc źródła światła	28 W	Certyfikaty i zastosowania	
barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Kombipack	K	Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Warunki dotyczące zastosowań	
Okablowanie przelotowe	brak	Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Dane techniczne produktu	
Oznaczenie palności	F [F]	Pełny kod produktu	871155979866099
Znak CE	CE	Nazwa produktu na zamówieniu	TMS122 1xTL5-28W/830 HFP
Oznaczenie ENEC	ENEC	EAN/UPC - Produkt	8711559798660
Product Family Code	TMS122 [PENTURA]	Kod zamówienia	79866099
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Napięcie wejściowe	220-240 V		

Pentura

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu	1
paczce	
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu	4
zewnątrznym	
Materiał Nr (12NC)	910502861218

Waga netto (szt.)	1,363 kg
-------------------	----------

Rysunki techniczne



Pentura TMS122

