



# LuxSpace Mini, recessed

## DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH

LuxSpace2 Mini Deep recessed - LED Module, system flux 1200 lm - 830 varmhvit - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - Facetted reflector - hvit

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig. Besparelser på drift og energi er viktig, men like viktig er det å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø og kundenes opplevelse i butikken eller foretningen. LuxSpace er den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av lysytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape den helt riktige belysningen.

### Produktdata

| Generell informasjon            |  |                                |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Antall lyskilder                | 1 [ 1 pc]  | Optikktype                     | F [ Facetted reflector]                        |
| lyskildeseriekode               | LED12S [ LED Module, system flux 1200 lm]  | Optisk deksel-/linsetype       | No [ -]  |
| Lyskildefarge                   | 830 varmhvit   | Lysstrålespredning fra armatur | 75°  |
| Lyskildefeste                   | - [ -]   | Nødbelysning                   | No [ -]  |
| Lyskilde kan erstattes          | No   | Kontrollgrensesnitt            | DALI   |
| Antall forkoblingsenheter       | 1 unit   | Tilkobling                     | Push-in-kobling og strekkavlastning            |
| Forkobling                      | -  | Kabel                          | -  |
| Driver/strømenhet/transformator | PSED-E [ Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting] | IEC-beskyttelsesklasse         | Sikkerhetsklasse II                            |
| Driver inkludert                | Ja   | Test av glødetråd              | Temperatur 850 °C, varighet 5 sek              |
|                                 |  | Brennbarhetsmerke              | For montering på normalt antennbare overflater |
|                                 |  | CE-merke                       | CE mark  |

## LuxSpace Mini, recessed

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ENEC-merke              | ENEC mark  |
| UL-merke                | No   |
| Garantiperiode          | 5 år   |
| Dekorativt tilbehør     | No [-]   |
| Remarks                 | *-Per Lighting Europe guidance paper<br>"Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| Konstant lyseffekt      | No   |
| Antall produkter på MCB | 24   |
| RoHS-merke              | -  |
| Product Family Code     | DN561B [ LuxSpace2 Mini Deep recessed]   |
| Blendingstall CEN       | 19   |

### Teknisk belysning

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Optical cover/lens type accessory | No [-] |
|-----------------------------------|--------|

### Drift og elektrisk

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Inngangsspenning   | 220 to 240 V |
| Inngangsfrekvens   | 50 til 60 Hz |
| Startstrøm         | 20,4 A       |
| Startstrømtid      | 0,195 ms     |
| Strømfaktor (min.) | 0.9          |

### Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | Ja |
|------------|----|

### Mekanisk og innfatning

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Huskonfigurasjon              | No [-]                          |
| Innfatningsmateriale          | Formstøpt aluminium             |
| Reflektormateriale            | Belegg av polykarbonataluminium |
| Optikkmateriale               | Polycarbonate                   |
| Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat                    |
| Festemateriale                | Steel                           |
| Optisk deksel-/linsefinish    | Frostet                         |
| Total høyde                   | 86 mm                           |
| Diameter - totalt             | 164 mm                          |
| Farge                         | hvit                            |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Mål (høyde x bredde x høyde) | 86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in) |
|------------------------------|--|

### Godkjenning og bruk

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ingress beskyttelseskode    | IP20 [ Fingerbeskyttet] |
| Mek. støt, beskyttelseskode | IK02 [ 0.2 J standard]  |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Opprinnelig lysytelse                 | 1150 lm              |
| Toleranse for lysytelse               | +/-10%               |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 99 lm/W              |
| Oppr. Korr. Fargetemperatur           | 3000 K               |
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks         | >80                  |
| Opprinnelig kromatisitet              | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Opprinnelig inngangseffekt            | 11.6 W               |
| Strømforbruktoleranse                 | +/-10%               |

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|   |     |
|---|-----|
| Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5 % |
| Lumen maintenance at median useful life* 50000 h        | L90 |

### Bruksforhold

|  |               |
|--|---------------|
| For omgivelsestemperaturer mellom            | +10 to +25 °C |
| Performance ambient temperature Tq           | 25 °C         |
| Maksimalt dimmenivå                          | 1%            |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Ja            |


### Produktdata

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Fullstendig produktkode            | 871829193668800                   |
| Produktnavn for bestilling         | DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH |
| EAN/UPC - produkt                  | 8718291936688                     |
| Bestillingskode                    | 93668800                          |
| Teller - antall per pakke          | 1                                 |
| Teller - pakker per utvendige boks | 1                                 |
| Materialenr. (12NC)                | 910503586447                      |
| Nettvekt (stykk)                   | 0,725 kg                          |



## LuxSpace Mini, recessed

### Målskisse



LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

