



# LuxSpace, recessed

## DN570B LED24S/830 PSU-E F WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT, LED module, system flux 2400 lm, 830 varmvit, Nätaggregat, DC-kompatibelt, externt, Fasetterad reflektor, Vit RAL 9003

Kunderna vill optimera alla sina resurser, och det betyder inte bara deras driftskostnader (energi osv.) utan även användarkostnader där de ser mycket större inverkan på avkastningen. Därför är LuxSpace utformat för att ge den perfekta kombinationen av effektivitet, visuell komfort och design, utan att kompromissa med belysningsprestanda (färgåtergivning och ljusfördelning). Det erbjuder ett brett utbud av alternativ för att skapa önskad atmosfär för att stödja användarkomfort, oavsett applikation. För kontorsanvändning stöder LuxSpace hälsa och välbefinnande med särskilda Tunable White-produkter och belysningskontroller.

### Produktdata

| Allmän information     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Lampfamiljskod         | LED24S [LED module, system flux 2400 lm]                                                                                                                                                                                                |                                 | gäller B50:s värde för snittlängd även B10. |
| Socket                 | - [-]                                                                                                                                                                                                                                   | Produktfamiljskod               | DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]      |
| Utbytbar ljuskälla     | Nej                                                                                                                                                                                                                                     | Lighting Technology             | LED                                         |
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet                                                                                                                                                                                                                                 | Värdetrappa                     | Specifikation                               |
| Driftdon               | -                                                                                                                                                                                                                                       | CE-märkning                     | Ja                                          |
| Driftdon ingår         | Ja                                                                                                                                                                                                                                      | Garantitid                      | 5 år                                        |
| Kommentarer            | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför | Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                         | ENEC-märkning                   | ENEC-märkning                               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Glödtrådtest                    | Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                         | EU RoHS-kompatibel              | Nej                                         |

## LuxSpace, recessed

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ljusteknik</b>                                      |                                       |
| Ljusflöde                                              | 2 600 lm                              |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)                        | 3000 K                                |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                           | 113 lm/W                              |
| Färgåtergivningindex                                   | >80                                   |
| Ljuskällans färg                                       | 830 varmvit                           |
| Optiktyp                                               | Fasetterad reflektor                  |
| Typ av optisk kåpa                                     | -                                     |
| Armaturens ljusstrålefördelning                        | 80°                                   |
| Enhetlig bländmärkning                                 | 22                                    |
| <b>Drift och elektricitet</b>                          |                                       |
| Ingångsspänning                                        | 220–240 V                             |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz                           |
| Ingående ström                                         | 18 A                                  |
| Ingåendetid                                            | 0,24 ms                               |
| Effektförbrukning                                      | 23 W                                  |
| Effektfaktor (fraktion)                                | 0.9                                   |
| Anslutning                                             | Tryckanslutning och draggänga         |
| Kabel                                                  | -                                     |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) |                                       |
| 32                                                     |                                       |
| <b>Temperatur</b>                                      |                                       |
| Omgivningstemperatur                                   | +10 till +25 °C                       |
| <b>Styrenheter och dimring</b>                         |                                       |
| Dimbar                                                 | Nej                                   |
| Driftdon/strömenhet/transformator                      | Nätaggregat, DC-kompatibelt, externt  |
| Konstant ljusflöde                                     | Nej                                   |
| <b>Mekanik och armaturhus</b>                          |                                       |
| Armaturhusets material                                 | Pressgjuten aluminium                 |
| Material i reflektor                                   | Belagd med polykarbonat och aluminium |
| Material i optiken – LOV                               | Polykarbonat                          |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV                         | Polykarbonat                          |
| Fixation material                                      | Stål                                  |
| Armaturhusets färg                                     | Vit RAL 9003                          |

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV                   | Frostad                      |
| Total höjd                                                    | 96,5 mm                      |
| Total diameter                                                | 214 mm                       |
| <b>Användning och godkännande</b>                             |                              |
| Kod för kapslingsklass                                        | IP20 [Petskyddad]            |
| Skyddskod för mekanisk påverkan                               | IK02 [0,2 J standard]        |
| Skyddsklass IEC                                               | Säkerhetsklass II            |
| <b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>                 |                              |
| Tolerans för ljusflöde                                        | +/-10%                       |
| Initial kromaticitet                                          | (0.43, 0.40) SDCM≤2          |
| Energiförbrukningstolerans                                    | +/-10%                       |
| <b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>                    |                              |
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 5 %                          |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L90                          |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)     | L80                          |
| <b>Användningsförhållanden</b>                                |                              |
| Prestanda omgivningstemperatur Tq                             | 25 °C                        |
| Lämplig för slumpmässig brytning                              | Ja                           |
| <b>Produktdata</b>                                            |                              |
| Beställningsproduktnamn                                       | DN570B LED24S/830 PSU-E F WH |
| Fullständigt produktnamn                                      | DN570B LED24S/830 PSU-E F WH |
| Full EOC                                                      | 871829193084600              |
| Beställningsnummer                                            | 93084600                     |
| Materialnummer (12NC)                                         | 910503590815                 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning                           | 1                            |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                                      | 8718291930846                |
| Räknare – antal förpackningar per kartong                     | 1                            |
| EAN/UPC – Hölje                                               | 8718291930846                |

## LuxSpace, recessed

### Måttskiss

