



TCW060

TCW060 1xTL-D36W HF

1 pc - MASTER TL-D - 36 W - Electronic de înaltă frecvență

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un corp de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva infiltrațiilor de nivel IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede - la același preț ca și o soluție electromagnetică. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoară.

Catalog de date

General Information		Operating and Electrical	
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]	Marcaj ENEC	-
Cod familie lămpi	TL-D [MASTER TL-D]	Perioadă de garanție	3 ani
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °	Flux luminos constant	No
Putere lampă	36 W	Număr de produse pe MCB	15
Culoare sursă de lumină	-	Indice unificat de orbire CEN	25
Pachet combinat	-		
Număr de unități de echipament	1 unit	Operating and Electrical	
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvență]	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Capac optic/tip lentilă	PCP [Difuzor/capac policarbonat prismatic]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Iluminat de urgență	No [-]	Consum de curent CLO inițial	Not applicable W
Conectare	Bloc de conectare prin înșurubare cu 3 pini	Curentul de pornire	15 A
Cablu	-	Timp de pornire	0,37 ms
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Factor de putere (min.)	0.9
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s		
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]	Controls and Dimming	
Varianta națională	NO [Norway]	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Marcaj CE	CE mark	Mechanical and Housing	
		Material reflector	Oțel

TCW060

Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Distanță lungime punct de fixare (nom.)	900 mm
Lungime totală	1270 mm
Lățime totală	86 mm
Înălțime totală	90 mm
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	90 x 86 x 1270 mm (3.5 x 3.4 x 50 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	- K
Putere de intrare inițială	36 W

Toleranță consum de curent	+/-10%
----------------------------	--------

Application Conditions

Interval temperatură ambientală	De la -15 până la +25 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Product Data

Cod complet produs	871155981379099
Nume comandă produs	TCW060 1xTL-D36W HF
EAN/UPC - Produs	8711559813790
Cod de comandă	81379099
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	9
Material nr. (12NC)	910503610818
Greutate netă (bucată)	1,880 kg



Cote


900

TCW060

Date fotometrice

TCW060 1xTL-D36W HF

1 x 3350 lm



IFGU_TCW060 1xTL-D36W HF-General uniform lighting

IFPC1_TCW060 1xTL-D36W HF.EPS

