



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - Electronic de înaltă frecvență

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva apei și prafului IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede - la același preț ca și o soluție electromagnetice. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoare.

Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	2 [2 pcs]
Cod familie lămpi	TL-D [MASTER TL-D]
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °
Putere lampă	36 W
Culoare sursă de lumină	-
Pachet combinat	-
Număr de unități de echipament	1 unit
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvență]
Capac optic/tip lentilă	PCP [Difuzor/capac policarbonat prismatic]
Iluminat de urgență	No [-]
Conectare	Bloc de conectare prin înșurubare cu 3 pini
Cablu	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Varianta națională	NO [Norway]
Marcaj CE	CE mark

Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	13
În conformitate cu UE RoHS	Da
Indice unificat de orbire CEN	25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	Not applicable W
Curentul de pornire	20 A
Timp de pornire	0,37 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

TCW060

Mechanical and Housing

Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Distanță lungime punct de fixare (nom.)	900 mm
Lungime totală	1270 mm
Lățime totală	136 mm
Înălțime totală	90 mm
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	90 x 136 x 1270 mm (3.5 x 5.4 x 50 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată	- K
--	-----

Putere de intrare inițială	72 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Application Conditions

Interval temperatură ambiantă	De la -15 până la +25 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Product Data

Cod complet produs	871155981380699
Nume comandă produs	TCW060 2xTL-D36W HF
EAN/UPC - Produs	8711559813806
Cod de comandă	81380699
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	6
Material nr. (12NC)	910503610918
Greutate netă (bucată)	2,650 kg





Cote



TCW060

Date fotometrice



IFGU_TCW060 2xTL-D36W HF-General uniform lighting

IFPC_TCW060 2xTL-D36W HF-Polar Indoor (combined)

