



TCW060

TCW060 1xTL-D58W HF

1, MASTER TL-D, 55 W, 58 W, Reattore alta frequenza HF

Progettata per l'utilizzo in ambienti dalle esigenze particolari, TCW060 è una soluzione d'illuminazione economica, compatta e impermeabile. Versioni dedicate sono disponibili per le lampade TL-D e TL5. Questo apparecchio d'illuminazione con livello di protezione IP65 e funzionamento con alimentatore elettronico, rappresenta una soluzione competitiva a basso consumo, allo stesso costo di una soluzione elettromagnetica. Le clips per l'installazione a soffitto ne facilitano il montaggio e la manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	TL-D [MASTER TL-D]
Numero di riduttori	1 unità
Unità elettrica/alimentatore	HF [Reattore alta frequenza HF]
Marchio CE	Si
Periodo di garanzia	3 anni
Marchio di infiammabilità	-
Marchio ENEC	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura del colore correlata	-
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Numero di sorgenti luminose	1
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	- °
Colore sorgente luminosa	-

Tipo copertura ottica	Copertura policarbonato prismatica PCP
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	-
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	25
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	Not applicable W
Corrente di spunto	24 A
Tempo di spunto	0,3 ms
Consumo energetico	55 58 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Morsettiera con connettori a vite
Cavo	-

TCW060

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	15
---	----

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -15 a +25 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.200 mm
Colore alloggiamento	Grigio
Lunghezza complessiva	1.570 mm
Larghezza complessiva	86 mm
Altezza complessiva	90 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	90 x 86 x 1570 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
---------------------------	------------------------

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza consumo energetico	+/-10%
-------------------------------	--------

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,01 %
-------------------------------------	--------



Condizioni di applicazione

Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	No

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TCW060 1xTL-D58W HF
Nome completo prodotto	TCW060 1xTL-D58W HF
Full EOC	871155981381399
Codice d'ordine	81381399
Codice materiale (12NC)	910503611018
Codice locale	81381399
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559813813
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	9
EAN/UPC - Case	8711559813912

Disegno tecnico



Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W HF	1.200 mm	1.570 mm

