



# TCW060

## TCW060 1xTL-D58W HF

1 pc - MASTER TL-D - 58 W - Electronic de înaltă frecvență

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva apei și prafului IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede - la același preț ca și o soluție electromagnetice. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoare.

### Catalog de date

General Information		Operating and Electrical	
Numărul surselor de lumină	1 [ 1 pc]	Marcaj CE	CE mark
Cod familie lămpi	TL-D [ MASTER TL-D]	Marcaj ENEC	-
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °	Perioadă de garanție	3 ani
Putere lampă	58 W	Flux luminos constant	No
Culoare sursă de lumină	-	Număr de produse pe MCB	15
Pachet combinat	-	În conformitate cu UE RoHS	Da
Număr de unități de echipament	1 unit	Indice unificat de orbire CEN	25
Echipament	HF [ Electronic de înaltă frecvență]		
Capac optic/tip lentilă	PCP [ Difuzor/capac policarbonat prismatic]	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Iluminat de urgență	No [ -]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Conectare	Bloc de conectare prin înșurubare cu 3 pini	Consum de curent CLO inițial	Not applicable W
Cablu	-	Curentul de pornire	24 A
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Timp de pornire	0,3 ms
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s	Factor de putere (min.)	0,9
Marcaj de inflamabilitate	NO [ -]		
Varianta națională	NO [ Norway]	Controls and Dimming	
		Cu reglarea intensității luminoase	Nu

# TCW060

## Mechanical and Housing

Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Distanță lungime punct de fixare (nom.)	1200 mm
Lungime totală	1570 mm
Lățime totală	86 mm
Înălțime totală	90 mm
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	90 x 86 x 1570 mm (3.5 x 3.4 x 61.8 in)

## Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [ 5 J vandal-protected]

## Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată	- K
--	-----

Putere de intrare inițială	55 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

## Application Conditions


Interval temperatură ambiantă	De la -15 până la +25 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

## Product Data

Cod complet produs	871155981381399
Nume comandă produs	TCW060 1xTL-D58W HF
EAN/UPC - Produs	8711559813813
Cod de comandă	81381399
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	9
Material nr. (12NC)	910503611018
Greutate netă (bucată)	2,500 kg





## Cote



## TCW060

## Date fotometrice



## IFGU\_TCW060 1xTL-D58W HF-General uniform lighting

## IFPC\_TCW060 1xTL-D58W HF-Polar Indoor (combined)

