

PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 1xTL-D58W HF

1 pc - MASTER TL-D - 58 W - Elektronik yüksek frekanslı

Zorlu koşullara sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan TCW060 modeli; hesaplı, kompakt bir su geçirmez aydınlatma armatürüdür. Özel olarak TL-D ve TL5 ampul kullanan modelleri vardır. IP65 düzeyine kadar Ingress korumalı olan ve yalnızca elektronik tertibatta çalışan bu model, ıslak alanlarda elektromanyetik çözümle aynı maliyete sahip, enerji tasarrufu sağlayan güçlü bir çözümdür. Esnek tavan klipsi kolay montaj ve bakım olanağı sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	TL-D [MASTER TL-D]
Işık kaynağının ışın açısı	- °
Lamba gücü	58 W
Işık kaynağı rengi	-
Birleşik paket	-
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü	HF [Elektronik yüksek frekanslı]
Optik kapak/lens türü	PCP [Polycarbonate bowl/cover prismatic]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-
Acil durum aydınlatması	No [-]
Bağlantı	3 direkli vidalı bağlantı bloğu
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	NO [-]
Ülke modeli	NO [Norway]
CE işareti	CE mark

ENEC işareti	-
Garanti süresi	3 yıl
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	15
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Birleşik parlama derecesi CEN	25

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	Not applicable W
Kalkış Akımı	24 A
Ani akım süresi	0,3 ms
Güç Faktörü (Min)	0,9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

TCW060

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitleme noktası uzunluğu mesafesi (Nom)	1200 mm
Genel uzunluk	1570 mm
Genel genişlik	86 mm
Genel yükseklik	90 mm
Renk	Gray
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	90 x 86 x 1570 mm (3.5 x 3.4 x 61.8 in)

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	- K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	-
Başlangıç giriş gücü	55 W

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-15 - +25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	No

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871155981381399
Sipariş ürün adı	TCW060 1xTL-D58W HF
EAN/UPC - Ürün	8711559813813
Sipariş kodu	81381399
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	9
SAP Malzemesi	910503611018
SAP Net Ağırlık (Parça Başı)	2,500 kg





Boyutlu çizim



TCW060

Fotometrik bilgi



IFGU_TCW060 1xTL-D58W HF-General uniform lighting

IFPC_TCW060 1xTL-D58W HF-Polar Indoor (combined)

