



Estanque TCW060

TCW060 1xTL5-28W HF

1, TL5, 28 W, 32 W, Eletrónico, alta frequência

Concebida para a utilização em ambientes exigentes, a TCW060 é uma luminária estanque compacta e económica. Estão disponíveis versões para lâmpadas TL-D e TL5. Com protecção até ao nível IP65 e com funcionamento através de balastro electrónico, trata-se de uma solução com poupança de energia competitiva para espaços húmidos – com o mesmo custo que uma solução electromagnética. Um grampo flexível de fixação ao tecto permite uma instalação e uma manutenção fáceis.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Equipamento	HF [Eletrónico, alta frequência]
Marca CE	Sim
Período de garantia	3 anos
Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Número de fontes de luz	1
Ângulo de feixe da fonte de luz	- °
Cor da fonte de luz	-
Tipo de difusor ótico	Difusor curvo em policarbonato/tampa prismática

Classificação de encandeamento unificada CEN	26
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	Not applicable W
Corrente de irrupção	12 A
Tempo de irrupção	0,3 ms
Consumo de Energia	28 32 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	25
Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-15 a +25 °C

Estanque TCW060

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento	
Material refletor	Aço
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Distância do comprimento do ponto de fixação (Nom.)	800 mm
Cor do compartimento	Cinza
Comprimento global	1.215 mm
Largura total	81 mm
Altura total	74 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	74 x 81 x 1215 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I


Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,01 %

Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TCW060 1xTL5-28W HF
Nome do produto completo	TCW060 1xTL5-28W HF
Código do produto completo	871155981383799
Código de encomenda	81383799
N.º material (12NC)	910503611218
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711559813837
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711559813936

Desenho dimensional



Product	A	B
TCW060 1xTL5-28W HF	800 mm	1.215 mm

