

PHILIPS

Lighting



Estanque TCW060

TCW060 1xTL5-35W HFS

1, TL5, 35 W, 39 W, Eletrónico, alta frequência

Concebida para a utilização em ambientes exigentes, a TCW060 é uma luminária estanque compacta e económica. Estão disponíveis versões para lâmpadas TL-D e TL5. Com protecção até ao nível IP65 e com funcionamento através de balastro electrónico, trata-se de uma solução com poupança de energia competitiva para espaços húmidos – com o mesmo custo que uma solução electromagnética. Um grampo flexível de fixação ao tecto permite uma instalação e uma manutenção fáceis.

Dados do produto



Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]	Tipo de difusor ótico	Difusor curvo em policarbonato/ tampa prismática
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Difusão do feixe de luz da luminária	-
Equipamento	HF [Eletrónico, alta frequência]	Classificação de encandeamento unificada CEN	26
Marca CE	Sim	Funcionamento e características elétricas	
Período de garantia	3 anos	Tensão de entrada	220 a 240 V
Marca de inflamabilidade	-	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Marca ENEC	-	Consumo de energia CLO inicial	Not applicable W
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s	Corrente de irrupção	24 A
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Tempo de irrupção	0,25 ms
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de Energia	35 39 W
Temperatura de cor correlacionada	-	Fator de potência (Fração)	0.9
Color rendering index (CRI)	-	Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos
Número de fontes de luz	1	Cabo	-
Ângulo de feixe da fonte de luz	- °	Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	16
Cor da fonte de luz	-		

Estanque TCW060

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-15 a +25 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material refletor	Aço
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Distância do comprimento do ponto de fixação (Nom.)	1.000 mm
Cor do compartimento	Cinza
Comprimento global	1.515 mm
Largura total	81 mm
Altura total	74 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	74 x 81 x 1515 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,01 %
Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TCW060 1xTL5-35W HFS
Nome do produto completo	TCW060 1xTL5-35W HFS
Código do produto completo	871155981385199
Código de encomenda	81385199
N.º material (12NC)	910503611418
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711559813851
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8711559813950

Desenho dimensional



Product	A	B
TCW060 1xTL5-35W HFS	1.000 mm	1.515 mm

Estanque TCW060

