



TCW060

TCW060 2xTL5-35W HFS

2 pcs - TL5 - 35 W - Electronic de înaltă frecvență

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva apei și prafului IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede - la același preț ca și o soluție electromagnetice. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoare.

Catalog de date

General Information		Operating and Electrical	
Numărul surselor de lumină	2 [2 pcs]	Marcaj CE	CE mark
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Marcaj ENEC	-
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °	Perioadă de garanție	3 ani
Putere lampă	35 W	Flux luminos constant	No
Culoare sursă de lumină	-	Număr de produse pe MCB	16
Pachet combinat	-	În conformitate cu UE RoHS	Da
Număr de unități de echipament	1 unit	Indice unificat de orbire CEN	26
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvență]		
Capac optic/tip lentilă	PCP [Difuzor/capac policarbonat prismatic]	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Iluminat de urgență	No [-]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Conectare	Bloc de conectare prin înșurubare cu 3 pini	Consum de curent CLO inițial	Not applicable W
Cablu	-	Curentul de pornire	25 A
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Timp de pornire	0,25 ms
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s	Factor de putere (min.)	0.9
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]		
Varianta națională	NO [Norway]	Controls and Dimming	
		Cu reglarea intensității luminoase	Nu

TCW060

Mechanical and Housing

Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Distanță lungime punct de fixare (nom.)	1000 mm
Lungime totală	1515 mm
Lățime totală	116 mm
Înălțime totală	74 mm
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	74 x 116 x 1515 mm (2.9 x 4.6 x 59.6 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată	- K
--	-----

Putere de intrare inițială	77 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	De la -15 până la +25 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Product Data

Cod complet produs	871155981386899
Nume comandă produs	TCW060 2xTL5-35W HFS
EAN/UPC - Produs	8711559813868
Cod de comandă	81386899
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	8
Material nr. (12NC)	910503611518
Greutate netă (bucată)	2,200 kg



Cote




TCW060

Date fotometrice


TCW060 2xTL5-35W HF

2 x 3325 lm



TCW060 2xTL5-35W HF

2 x 3325 lm



IFGU1_TCW060 2xTL5-35W HF.EPS

IFPC_TCW060 2xTL5-35W HF-Polar Indoor (combined)

