

TCW060

TCW060 2xTL5-49W HFS

2, TL5, 108 W, 49 W, Electronic de înaltă frecvenţă

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat economic, compact şi etanş la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D şi TL5. Cu protecție împotriva apei și prafului IP65 şi funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede - la acelaşi preț ca şi o soluție electromagnetică. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea şi întreținerea uşoare.

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvenţă]
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	3 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	-
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	-
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Număr de surse de lumină	2
Unghi de distribuţie sursă de lumină	- °
Culoare sursă de lumină	-
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac prismatic din policarbonat
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	-
Indice unificat de orbire CEN	26

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Consum iniţial de energie CLO	Not applicable W
Curent de pornire	28 A
Timp pornire	0,35 ms
Consum de curent	108 49 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Bloc de conectare prin înşurubare
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	10

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -15 până la +25 ºC

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

TCW060

Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Distanţă lungime punct de fixare (nom.)	1.000 mm
Culoare carcasă	Gri
Lungime totală	1.515 mm
Lăţime totală	116 mm
Înălţime totală	74 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	74 x 116 x 1515 mm

Aprobare și aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I

Performanţă inițială (conformitate IEC)

Toleranţă consum de energie	+/-10%

Performanţă în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h	0,01 %


Condiţii de utilizare


Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Date despre produs

Nume comandă produs	TCW060 2xTL5-49W HFS
Numele complet al produsului	TCW060 2xTL5-49W HFS
Full EOC	871794389151199
Cod de comandă	89151199
Număr material (12NC)	910503667618
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943891511
Numărător SAP – Pachete per exterior	8
EAN/UPC – Cutie	8717943891559

Cote





Product	A	B
TCW060 2xTL5-49W HFS	1.000 mm	1.515 mm

TCW060

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprilie 29 - Informatie ce poate fi modificată