



# TCW060

## TCW060 1xTL-D36W HF FR

1, MASTER TL-D, 36 W, HF Standard

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

### Données du produit

Informations générales		Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]		-
Nombre d'appareillages	1 unité	Indice UGR	25
Appareillage	HFS [HF Standard]	Fonctionnement et électricité	
Marquage CE	Oui	Tension d'entrée	220 à 240 V
Garantie	3 ans	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Inflammabilité	-	Consommation électrique CLO initiale	Not applicable W
Marquage ENEC	-	Courant d'appel	15 A
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Durée courant d'appel	0,37 ms
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	36 W
		Facteur de puissance (fraction)	0.9
Données techniques de l'éclairage		Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Température de couleur corrélée (nom.)	-	Câble	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	15
Nombre de sources lumineuses	1	Température	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse - degré(s)	-	Gamme de températures ambiantes	-15 à +25 °C
Température de couleur	-		
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate prismatique		

# TCW060

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux constant	Non

## Mécanique et boîtier

Matériaux du réflecteur	Acier
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	900 mm
Couleur du corps	Gris
Longueur totale	1 270 mm
Largeur totale	86 mm
Hauteur totale	90 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	90 x 86 x 1270 mm

## Approbation et application

Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

## Performances initiales

Tolérance de consommation électrique	+/-10%
--------------------------------------	--------

## Durées de vie (conformes IES)

Mortalité du driver à 5 000h	0,01 %
------------------------------	--------



## Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	TCW060 1xTL-D36W HF FR
Nom de produit complet	TCW060 1xTL-D36W HF FR
Code EOC	871794389422299
Code de commande	89422299
Code 12NC	910503679218
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943894222
Conditionnement par carton	9
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943894260

## Schéma dimensionnel



Product	A	B
TCW060 1xTL-D36W HF FR	900 mm	1 270 mm

