eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore é um equipamento de iluminação LED para o exterior com emissão de luz elevada, concebido para iluminação de realce e do local. As versões Architectural e Landscape de formato standard e compacto oferecem uma luz branca de elevada qualidade com temperatura de cor quente ou neutra, bem como quatro cores sólidas, para suportar uma gama de aplicações de iluminação ascendente dinâmica, com projectores e decorativa. A tecnologia Powercore integrada garante um controlo rápido, eficiente e preciso da potência para o equipamento directamente a partir da tensão da linha, evitando a necessidade de fontes de alimentação externas. A utilização de cablagem standard simplifica consideravelmente a instalação e ajuda a reduzir o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	12 [12 pçs.]
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Branco neutro
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Difusão de feixe da luz da luminária	8°

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca UL	UL/cUL
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	100000 h
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	90000 h
Tipo de ótica exterior	Ângulo do feixe estreito 8°

eW Burst Compact Powercore

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Configuração do corpo	HMA [Corpo com Média arm]
Cor	GR

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Marca FCC	FCC Class A

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial	812 lm
Eficiência da luminária LED inicial	53,8 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	15 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	100000
50% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	90000
70% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	90000
70% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	50000

Dados do produto	
Código do produto completo	871794388474299
Nome de produto da encomenda	BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V HMA GR
EAN/UPC – Produto	8717943884742
Código de encomenda	523-000059-01
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	910503701662
Copiar peso líquido (peça)	2,030 kg
Número de catálogo	523-000059-01
Descrição do número de catálogo	eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

IP66

Desenho dimensional



BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V HMA GR

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.