



ColorBlast Powercore BCP472

BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 BK

Rood, groen en blauw - Middelbrede bundelhoek 23° - Black

De ColorBlast Powercore LED-armaturen met hoge prestaties combineren rijke, verzadigde kleuren en kleurveranderingseffecten voor wallwashing met een vereenvoudigde installatie. ColorBlast Powercore biedt één enkele oplossing voor zowel binnen- als buitentoepassingen, terwijl een hele reeks bundelhoeken de armatuur ideaal geschikt maken voor wallwashing, strijklucht en schijnwerper- en spotverlichting. De compacte montagekap, draaibare montagebeugel en vergrendelbare armatuurrotatie bieden een buitengewone veelzijdigheid. De geïntegreerde Powercore-technologie verzekert een snelle, efficiënte en nauwkeurige regeling van de voedingsuitgang naar de armatuur, rechtstreeks vanaf de lijnspanning, wat het gebruik van externe voedingsunits overbodig maakt. Het gebruik van standaard bedrading vereenvoudigt de installatie drastisch en helpt de totale systeemkosten te verlagen.

Product gegevens

| Algemene informatie | | UL-merkteken | UL-merkteken |
|------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| Aantal lichtbronnen | 36 [36 stuks] | Levensduur tot 50% lichtstroom | 90000 h |
| Code lampenfamilie | LED-HB [LED High Brightness] | Levensduur tot 70% lichtstroom | 70000 h |
| Bundelhoek lichtbron | 24 ° | Optic type outdoor | Middelbrede bundelhoek 23° |
| Kleur lichtbron | Rood, groen en blauw | Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Lichtbron vervangbaar | Nee | Ingangsspanning | 100 tot 240 V |
| Driver meegeleverd | Ja | Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I | | |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s | | |
| CE-markering | CE-markering | | |

ColorBlast Powercore BCP472

Regelsystemen en Dimmers

| | |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

Mechanische eigenschappen en Behuizing

| | |
|-------|-------|
| Kleur | Black |
|-------|-------|

Goedkeuring en Toepassing

| | |
|-----------------------|---|
| IP-beschermingsklasse | IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| Slagvastheidcode | IK10 [20 J, vandalismebestendig] |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Initiële lichtstroom | 1222 lm |
| Initieel rendement LED-armatuur | 23,9 lm/W |
| Initieel ingangsvermogen | 50 W |

Toepassingsomstandigheden


| | |
|-----------------------------|----------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +50 °C |
|-----------------------------|----------------|

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Volledige productcode | 871794379504899 |
| Productnaam voor bestelling | BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 BK |
| EAN/UPC - Product | 8717943795048 |
| Bestelcode | 79504899 |
| Local Code | BCP47036RGB23BK |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 2 |
| Materiaaln. (12NC) | 910503702351 |
| Netto gewicht (per stuk) | 3,000 kg |



Maatschets



ColorBlast Powercore

