



ColorBlast Powercore BCP472

BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 BK

Vermelho, verde e azul - Facho médio, ângulo de 23° - BK

Os aparelhos de iluminação LED ColorBlast Powercore de alto desempenho combinam cores ricas e saturadas para delineamento de paredes e efeitos de mudança de cor com uma instalação simplificada. O ColorBlast Powercore oferece uma solução única para uso interno e externo, enquanto uma variedade de ângulos de facho fazem dele o aparelho de iluminação ideal para a iluminação de paredes, delineamento, iluminação difusa e acentuada. A base discreta, o suporte de instalação giratório e o travamento da rotação do aparelho de iluminação proporcionam uma versatilidade excepcional. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso da energia transmitida para o aparelho de iluminação diretamente da tensão de rede, eliminando a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação convencional simplifica drasticamente a instalação e contribui para reduzir o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Número de fontes de luz	36 [36 pçs]	Marca UL	UL
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Vida útil até 50% do fluxo luminoso	90000 h
Ângulo do feixe da fonte de luz	24 °	Vida útil até 70% do fluxo luminoso	70000 h
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul	Tipo de óptica externa	Facho médio, ângulo de 23°
Fonte de luz substituível	Não	Tensão de entrada	100-240 V
Controlador incluído	Sim	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Proteção/Classe IEC	CLI (I)		
Teste de Glow-wire	650/5 [650/5]		
Marca CE	CE		

ColorBlast Powercore BCP472

Controles e dimerização

Regulável Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Cor BK

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP66 [IP66]

Código de proteção mecânica contra impactos IK10 [IK10]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) 1222 lm

Eficiência da luminária LED inicial 23,9 lm/W

Potência de entrada inicial 50 W

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 a +50 °C

Dados do produto

Código do produto completo 871794379504899

Nome de produto da encomenda BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 BK

EAN/UPC – Produto 8717943795048

Código de encomenda 910503702351


Código de encomenda local 910503702351

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1


Numerador SAP – Embalagens por exterior 2

Nº do material (12NC) 910503702351

Peso líquido SAP (peça) 3,000 kg



Desenho dimensional



ColorBlast Powercore

