



ColorBlast Powercore BCP472

BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 86 WH

Vermelho, verde e azul - Facho largo, - ângulo de 86° - WH

Os aparelhos de iluminação LED ColorBlast Powercore de alto desempenho combinam cores ricas e saturadas para delineamento de paredes e efeitos de mudança de cor com uma instalação simplificada. O ColorBlast Powercore oferece uma solução única para uso interno e externo, enquanto uma variedade de ângulos de facho fazem dele o aparelho de iluminação ideal para a iluminação de paredes, delineamento, iluminação difusa e acentuada. A base discreta, o suporte de instalação giratório e o travamento da rotação do aparelho de iluminação proporcionam uma versatilidade excepcional. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso da energia transmitida para o aparelho de iluminação diretamente da tensão de rede, eliminando a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação convencional simplifica drasticamente a instalação e contribui para reduzir o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Número de fontes de luz	36 [36 pçs]	Marca UL	UL
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Vida útil até 50% do fluxo luminoso	90000 h
Ângulo do feixe da fonte de luz	83 °	Vida útil até 70% do fluxo luminoso	70000 h
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul	Tipo de óptica externa	Facho largo, ângulo de 86°
Fonte de luz substituível	Não	Tensão de entrada	100-240 V
Controlador incluído	Sim	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Proteção/Classe IEC	CL1 (I)		
Teste de Glow-wire	650/5 [650/5]		
Marca CE	CE		

ColorBlast Powercore BCP472

Controles e dimerização

Regulável	Sim
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Cor	WH
-----	----

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
-------------------------------	--------------

Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
---	--------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1471 lm
---	---------

Eficiência da luminária LED inicial	23,9 lm/W
-------------------------------------	-----------


Potência de entrada inicial	50 W
-----------------------------	------

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871794379535299
Nome de produto da encomenda	BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 86 WH
EAN/UPC – Produto	8717943795352
Código de encomenda	910503702354
Código de encomenda local	910503702354
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	910503702354
Peso líquido SAP (peça)	3,000 kg



Desenho dimensional



ColorBlast Powercore

