



ArchiPoint iColor Powercore

ArchiPoint iColor Powercore, Clear Flat Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore, Clear Flat Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore es un punto de luz LED apto para exteriores y visible con luz de día que resulta ideal para una variedad de aplicaciones de visión directa y balizas, así como para aplicaciones de acentuaciones, como iluminación de caminos y posición. Estas luminarias versátiles de bajo perfil permiten visualizar videos y gráficos a gran escala y efectos de diseños complejos en diversos contextos, incluidas las instalaciones arquitectónicas, de venta y entretenimiento. ArchiPoint iColor Powercore ofrece una iluminación de gran intensidad con la eficacia y rentabilidad de la tecnología Powercore en una carcasa sólida de aluminio.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Tipo de cubierta/lente óptico	Plano transparente
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Marca CE	Marca CE
PFC del accesorio	ZCP780

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión

ArchiPoint iColor Powercore

Color	Plateado
-------	----------

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Clase de eficacia energética	G
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marca FCC	FCC Class A
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro de EPREL	953157

Información general

Flujo luminoso inicial	774 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	27,4 lm/W
Potencia de entrada inicial	25 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C	100000
informados	
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C	70000
informados	
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C	70000
informados	

70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C	40000
informados	

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto


Código del producto completo	871829138150199
Nombre del producto del pedido	BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL
EAN/UPC: producto	8718291381501
Código del pedido	123-000022-01
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
Material de SAP	910503702580
Copiar peso neto (pieza)	1,500 kg
Número del catálogo	123-000022-01
Descripción del número del catálogo	ArchiPoint iColor Powercore, Clear Flat Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)




Plano de dimensiones




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL

Plano de dimensiones



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL

