PHILIPS

Lighting

eW Fuse Powercore

LS515X LED5/4000 100-277V L1220 NB

eW Fuse Powercore, 4000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Com feixes intensos estreitos e médios de luz sólida branca ou azul, eW Fuse Powercore é uma excelente escolha de uma gama completa para aplicações de iluminação rasante. O seu formato ultra-compacto permite uma instalação em espaços reduzidos onde não possível incorporar soluções convencionais com fluxo luminoso idêntico. O eW Fuse Powercore vai de encontro e excede o desempenho de luminárias fluorescentes lineares enquanto baixa os custos de instalação, consumo energético e manutenção. É uma solução para clientes ambientalmente conscientes, com eficiência energética superior, liderando o mercado em qualidade e quantidade de luz.A tecnologia Powercore integrada assegura um controlo do fluxo rápido, eficiente e preciso através da tensão de rede, eliminando a necessidade de fontes de alimentação externas. A instalação standard simplifica a instalação e ajuda a baixar o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED5 [LED Module 500 lm]
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de ótica	NB [Feixe estreito]
Difusão de feixe da luz da luminária	10° x 60°
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 5 s
Descrição do tipo	Não
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Marca UL	UL
Marca CCC	Não

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e regulação	
Regulável	true

eW Fuse Powercore

Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio
Comprimento	1219 mm
Cor	WH

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [IK02]

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	2600 lm
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	50 W

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
Nível de regulação máximo	10%-ELV
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto	
Código do produto completo	871829137868699
Nome de produto da encomenda	LS515X LED5/4000 100-277V L1220 NB
EAN/UPC – Produto	8718291378686
Código de encomenda	523-000065-19
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Material SAP	910503702620
Peso líquido SAP (Peça)	1,980 kg
Número de catálogo	523-000065-19
Descrição do número de catálogo	eW Fuse Powercore, 4000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Desenho dimensional



LS515X LED5/4000 100-277V L1220 NB

© 2022 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.