




Vaya Flood LP Small

BCP412 18xLED-HB/4000 100-240 10 CE CQC

18 pcs - LED High Brightness - Narrow beam angle 10°

A VayaFlood egy költségtakarékos, megbízható LED-es fénnyvető amely minimalizálja a költségeket, de teljes rugalmasságot nyújt a dinamikus, színes effektek előállításában, így életre keltve az épületeket ill. minden megvilágított építészeti elemet. Ellenálló kialakítással kínál statikus színeket (fehér, piros, zöld, kék) egyszer le-felkapcsolási lehetőséggel vagy az RGB (színes) változatot DMX szabályzási lehetőséggel. Emellett egyszerűen szerelhető és beállítható.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	18 [18 pcs]
Fényforrás család kód	LED-HB [LED High Brightness]
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	FG [Sík üveg]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Típusleírás	No
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	ENEC mark
UL jelölés	UL mark
CQC jel	CQC-mark
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	50000 h
Optic type outdoor	Narrow beam angle 10°
PSE jel	No
RoHS jel	-
WEEE jel	-

Technikai adatok	
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumínium
Optika/lencse anyaga	Üveg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]


Vaya Flood LP Small

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK06 [1 J]
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	45 lm/W
Kezdeti Korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti Színvisszaadási index	80
Kezdeti bemeneti feszültség	44 W
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklettartomány	-20 és +40 °C között
Termékadatok	
Teljes termékkód	871829160079499

A termék megrendelési neve	BCP412 18xLED-HB/4000 100-240 10 CE CQC
EAN/UPC - termék	8718291600794
Rendelési kód	60079499
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	4
Anyagszám (12NC)	910503703062
Nettó tömeg (darab)	2,770 kg



Méretezett rajza



Vaya

