



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze QLX Powercore es una luminaria lineal de exterior de alto rendimiento perfecta para las aplicaciones de iluminación de superficies que requieren un equilibrio entre el costo y el rendimiento. Está diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze Intelligent White ofrecen canales de LED blancos fríos, neutros y cálidos para ofrecer temperaturas de color que van de 2700 K a 6500 K. Las múltiples longitudes de las luminarias, los ángulos de haz de luz, los niveles de potencia lumínica y los de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con voltaje de línea directo hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar. iW Graze QLX Powercore 5W está configurada de fábrica para consumir un máximo de 5 W por pie. Es compatible con los estándares ASHRAE y con la certificación LEED de construcción ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Ampliación de haz de luz de la luminaria	15° x 30°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	100000 h
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

iW Graze QLX Powercore

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Datos técnicos de la luz	
Longitud	914 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Clasificación de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Información general	
Potencia de entrada inicial	45 W

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
Datos de producto	
Código del producto completo	871829160959900
Nombre del producto del pedido	BCS437 15x30/2700-6500 L914
EAN/UPC: producto	8718291609599
Código del pedido	523-000079-32
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703676
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Número del catálogo	523-000079-32
Catalog Number Description	iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Plano de dimensiones

