



eW Graze MX Powercore

BCS419 9/5500 L305

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	Branco neutro	Controles e regulação	
Fonte de luz substituível	false	Regulável	true
Controlador incluído	true	Dados mecânicos e de revestimento	
Difusão de feixe da luz da luminária	9° x 9°	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Marca CE	CE	Comprimento	305 mm
Marca UL	UL/cUL	Aprovação e aplicação	
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Dados elétricos e de funcionamento			
Tensão de entrada	100-277 V		


eW Graze MX Powercore

Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	15 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	60000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829161015199
Nome de produto da encomenda	BCS419 9/5500 L305
EAN/UPC – Produto	8718291610151
Código de encomenda	523-000080-02
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	910503703689
Peso líquido SAP (Peça)	1,103 kg
Número de catálogo	523-000080-02
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional



BCS419 9/5500 L305

