



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitetónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensão de entrada	100-277 V
Cor da fonte de luz	Branco neutro	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	false	Controles e regulação	
Controlador incluído	true	Regulável	true
Difusão de feixe da luz da luminária	10° x 60°	Dados mecânicos e de revestimento	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Marca CE	CE	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Marca UL	UL/cUL		
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Comprimento	305 mm
-------------	--------

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	15 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000


Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +50°C

Dados do produto

Código do produto completo	871829161017599
Nome de produto da encomenda	BCS419 10x60/4000 L305
EAN/UPC – Produto	8718291610175
Código de encomenda	523-000080-04
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	910503703691
Copiar peso líquido (peça)	1,200 kg
Número de catálogo	523-000080-04
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional



BCS419 10x60/4000 L305

