



eW Graze MX Powercore

BCS419 10x60/5500 L305

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada		50 a 60 Hz
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Controles e regulação		
Cor da fonte de luz	Branco neutro	Regulável	true	
Fonte de luz substituível	false	Dados mecânicos e de revestimento		
Controlador incluído	true	Material do compartimento	Alumínio extrudido	
Difusão de feixe da luz da luminária	10° x 60°	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Comprimento	305 mm	
Marca CE	CE	Aprovação e aplicação		
Marca UL	UL/cUL	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]	
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h			
Dados elétricos e de funcionamento				
Tensão de entrada	100-277 V			


eW Graze MX Powercore

Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	15 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829161018299
Nome de produto da encomenda	BCS419 10x60/5500 L305
EAN/UPC – Produto	8718291610182
Código de encomenda	523-000080-05
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	910503703692
Peso líquido SAP (Peça)	1,103 kg
Número de catálogo	523-000080-05
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional



BCS419 10x60/5500 L305

