



# eW Graze MX Powercore

## BCS419 15x30/5500 L609

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

### Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	Tensão de entrada	100-277 V
Cor da fonte de luz	Branco neutro	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	false	<b>Controles e regulação</b>	
Controlador incluído	true	Regulável	true
Difusão de feixe da luz da luminária	15° x 30°	<b>Dados mecânicos e de revestimento</b>	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Marca CE	CE	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Marca UL	UL/cUL	Comprimento	609 mm
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	60000 h		
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h		

## eW Graze MX Powercore

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]

Código de proteção mecânica contra impactos IK10 [ IK10]

Standard de vibração Complies with ANSI C136.31, 3G

Classificação de vibração Complies with ANSI C136.31, 3G

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial 5500 K

Índice de restituição cromática inicial >80

Potência de entrada inicial 28 W

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminica a 25 °C relatada 60000

50% de manutenção luminica a 50 °C relatada 60000

70% de manutenção luminica a 25 °C relatada 60000

70% de manutenção luminica a 50 °C relatada 60000

### Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 to +50°C

### Dados do produto

Código do produto completo 871829161036699

Nome de produto da encomenda BCS419 15x30/5500 L609

EAN/UPC – Produto 8718291610366

Código de encomenda 523-000080-23

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 4

Material SAP 910503703711


Peso líquido SAP (Peça) 0,825 kg

Número de catálogo 523-000080-23

Descrição do número de catálogo eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



## Desenho dimensional



BCS419 15x30/5500 L609

