



eW Graze MX Powercore

BCS419 60x30/5500 L609

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensão de entrada	100-277 V
Cor da fonte de luz	Branco neutro	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	false	Controles e regulação	
Controlador incluído	true	Regulável	true
Difusão de feixe da luz da luminária	60° x 30°	Dados mecânicos e de revestimento	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Marca CE	CE	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Marca UL	UL/cUL	Comprimento	609 mm
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	60000 h		
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	28 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +50°C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829161042799
Nome de produto da encomenda	BCS419 60x30/5500 L609
EAN/UPC – Produto	8718291610427
Código de encomenda	523-000080-29
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	910503703717
Peso líquido SAP (Peça)	2,700 kg
Número de catálogo	523-000080-29
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Desenho dimensional



BCS419 60x30/5500 L609

