



# eW Graze MX Powercore

## BCS419 60x30/5500 L914

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

### Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	Tensão de entrada	100-277 V
Cor da fonte de luz	Branco neutro	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	false	<b>Controles e regulação</b>	
Controlador incluído	true	Regulável	true
Difusão de feixe da luz da luminária	60° x 30°	<b>Dados mecânicos e de revestimento</b>	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Marca CE	CE	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Marca UL	UL/cUL	Comprimento	914 mm
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	60000 h		
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h		

# eW Graze MX Powercore

## Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [ IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	42 W

## Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000

70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000

## Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +50°C
-----------------------------------	--------------

## Dados do produto

Código do produto completo	871829161057100
Nome de produto da encomenda	BCS419 60x30/5500 L914
EAN/UPC – Produto	8718291610571
Código de encomenda	523-000080-44
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	910503703732
Peso líquido SAP (Peça)	3,800 kg
Número de catálogo	523-000080-44
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Desenho dimensional



BCS419 60x30/5500 L914

