



eW Graze MX Powercore

BCS419 30x60/5500 L1219

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Branco neutro
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Difusão de feixe da luz da luminária	30° x 60°
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca UL	UL/cUL
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	60000 h
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio extrudido
Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Comprimento	1219 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	60 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000


70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
---	-------

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829161069400
Nome de produto da encomenda	BCS419 30x60/5500 L1219
EAN/UPC – Produto	8718291610694
Código de encomenda	523-000080-56
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	910503703744
Peso líquido SAP (Peça)	4,700 kg
Número de catálogo	523-000080-56
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Desenho dimensional



BCS419 30x60/5500 L1219

