



eW Graze QLX Powercore

BCS427 9/5500 L305

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo e consumo de energia reduzido. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze QLX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 10 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Branco frio
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCC [Policarbonato transparente]
Difusão de feixe da luz da luminária	9° x 9°
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca UL	UL/cUL
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio extrudido
Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Comprimento	305 mm
Cor	ALU


eW Graze QLX Powercore

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	15 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829161105999
Nome de produto da encomenda	BCS427 9/5500 L305
EAN/UPC – Produto	8718291611059
Código de encomenda	523-000081-02
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	910503703749
Peso líquido SAP (Peça)	0,345 kg
Número de catálogo	523-000081-02
Descrição do número de catálogo	eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional



BCS427 9/5500 L305

