



# eW Graze QLX Powercore

## BCS427 10x60/5500 L609

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo e consumo de energia reduzido. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze QLX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 10 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

### Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	Tensão de entrada	100-277 V
Cor da fonte de luz	Branco frio	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	false	Controles e regulação	
Controlador incluído	true	Regulável	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCC [ Policarbonato transparente]	Dados mecânicos e de revestimento	
Difusão de feixe da luz da luminária	10° x 60°	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Marca CE	CE	Comprimento	609 mm
Marca UL	UL/cUL	Cor	ALU
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h		

## eW Graze QLX Powercore

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [ IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	28 W

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000

### Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
-----------------------------------	--------------

### Dados do produto

Código do produto completo	871829161123399
Nome de produto da encomenda	BCS427 10x60/5500 L609
EAN/UPC – Produto	8718291611233
Código de encomenda	523-000081-20
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	910503703767
Peso líquido SAP (Peça)	2,700 kg
Número de catálogo	523-000081-20
Descrição do número de catálogo	eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



## Desenho dimensional



BCS427 10x60/5500 L609

