



eW Graze QLX Powercore

BCS427 9/5500 L914

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo e consumo de energia reduzido. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze QLX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 10 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.


Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Branco frio
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCC [Policarbonato transparente]
Difusão de feixe da luz da luminária	9° x 9°
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca UL	UL/cUL
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio extrudido
Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Comprimento	914 mm
Cor	ALU

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	42 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000

Desenho dimensional



70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829161135600
Nome de produto da encomenda	BCS427 9/5500 L914
EAN/UPC – Produto	8718291611356
Código de encomenda	523-000081-32
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	910503703779
Peso líquido SAP (Peça)	3,800 kg
Número de catálogo	523-000081-32
Descrição do número de catálogo	eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



