



eW Graze EC Powercore

BCS428 2700 L609

eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Alguns detalhes arquitectónicos requerem uma luz de enchimento de volumes de orla suave. Graze EC Powercore combina esta emissão de luz com o design comprovado e durável da família de produtos Graze Powercore e com um baixo consumo de energia.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Branca quente
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCF [Policarbonato fosco]
Difusão de feixe da luz da luminária	90° x 90°
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca UL	UL/cUL
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	36000 h
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio extrudido
Material da ótica	PC
Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Comprimento	609 mm
Cor	ALU
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

eW Graze EC Powercore

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Índice de restituição cromática inicial	80
Potência de entrada inicial	28 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	36000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	36000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	36000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	36000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
-----------------------------------	--------------


Dados do produto

Código do produto completo	871829161196799
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	BCS428 2700 L609
EAN/UPC – Produto	8718291611967
Código de encomenda	523-000082-03
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	910503703810
Peso líquido SAP (Peça)	2,700 kg
Número de catálogo	523-000082-03
Descrição do número de catálogo	eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Desenho dimensional



BCS428 2700 L609

