



eW Graze EC Powercore

BCS428 5500 L914

eW Graze EC Powercore, 5500 K, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Alguns detalhes arquitectónicos requerem uma luz de enchimento de volumes de orla suave. Graze EC Powercore combina esta emissão de luz com o design comprovado e durável da família de produtos Graze Powercore e com um baixo consumo de energia.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e regulação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	true
Cor da fonte de luz	Branco frio		
Fonte de luz substituível	false	Dados mecânicos e de revestimento	
Controlador incluído	true	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCF [Policarbonato fosco]	Material da ótica	PC
Difusão de feixe da luz da luminária	90° x 90°	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Comprimento	914 mm
Marca CE	CE	Cor	ALU
Marca UL	UL/cUL	Aprovação e aplicação	
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	36000 h	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Dados elétricos e de funcionamento		Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Tensão de entrada	100-277 V	Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

eW Graze EC Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	42 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminária a 25 °C relatada	36000
50% de manutenção luminária a 50 °C relatada	36000
70% de manutenção luminária a 25 °C relatada	36000
70% de manutenção luminária a 50 °C relatada	36000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
--	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829161201800
Nome de produto da encomenda	BCS428 5500 L914
EAN/UPC – Produto	8718291612018
Código de encomenda	523-000082-08
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	910503703815
Peso líquido SAP (Peça)	3,800 kg
Número de catálogo	523-000082-08
Descrição do número de catálogo	eW Graze EC Powercore, 5500 K, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Desenho dimensional



BCS428 5500 L914

