



eW Graze EC Powercore

BCS428 5500 L1219

eW Graze EC Powercore, 5500 K, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Alguns detalhes arquitectónicos requerem uma luz de enchimento de volumes de orla suave. Graze EC Powercore combina esta emissão de luz com o design comprovado e durável da família de produtos Graze Powercore e com um baixo consumo de energia.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e regulação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	true
Cor da fonte de luz	Branco frio	Dados mecânicos e de revestimento	
Fonte de luz substituível	false	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Controlador incluído	true	Material da ótica	PC
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCF [Policarbonato fosco]	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Difusão de feixe da luz da luminária	90° x 90°	Comprimento	1219 mm
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Cor	ALU
Marca CE	CE	Aprovação e aplicação	
Marca UL	UL/cUL	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	36000 h	Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Dados elétricos e de funcionamento		Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the
Tensão de entrada	100-277 V		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

eW Graze EC Powercore


	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	5500 K
Potência de entrada inicial	60 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	36000
50% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	36000
70% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	36000
70% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	36000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829161204900
Nome de produto da encomenda	BCS428 5500 L1219
EAN/UPC – Produto	8718291612049
Código de encomenda	523-000082-11
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	910503703818
Peso líquido SAP (Peça)	4,700 kg
Número de catálogo	523-000082-11
Descrição do número de catálogo	eW Graze EC Powercore, 5500 K, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Desenho dimensional



BCS428 5500 L1219

