



# LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

## DN561B LED8S/830 PSU-E F WH

LuxSpace2 Mini Deep recessed - LED Module, system flux 800 lm - 830 warmwit - Voedingsunit voor noodverlichting, extern - Gefacetteerde reflector - White

Klanten willen graag al hun bedrijfsmiddelen optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun energiekosten, maar ook de inzet van hun mensen. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers, die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten, die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiency, lichtcomfort en ontwerp, zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

### Product gegevens

Algemene informatie			
Aantal lichtbronnen	1 [ 1 stuk]	Driver meegeleverd	Ja
Code lampenfamilie	LED8S [ LED Module, system flux 800 lm]	Optiektype	Gefacetteerde reflector
Kleur lichtbron	830 warmwit	Type lichtkap/lens	-
Lampvoet	- [ -]	Lichtbundelspreiding armatuur	75°
Lichtbron vervangbaar	Nee	Noodverlichting	Nee [ -]
Aantal VSA-units	1 unit	Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
VSA	-	Kabel	-
Driver/voedingsunit/transformatie	PSE-E [ Voedingsunit voor noodverlichting, extern]	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
		Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
		Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

## LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
UL-merkteken	Nee
Garantieperiode	5 jaar
Decoratieve accessoires	Nee [-]
Opmerkingen:	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	50
Product Family Code	DN561B [ LuxSpace2 Mini Deep recessed]
Unified Glare Rating CEN	19

### Eisen aan armatuurontwerp

Optical cover/lens type accessory	Nee [-]
-----------------------------------	---------

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	5 A
Duur aanloopstroom	0,05 ms
Power Factor (min.)	0.8

### Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Configuratie behuizing	-
Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Hoogte armatuur	86 mm
Diameter armatuur	164 mm

Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)

### Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidscode	IK02 [ 0,2 J standaard]

### Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	780 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	98 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initieel ingangsvermogen	8 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90

### Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


### Productgegevens

Volledige productcode	871829193772200
Productnaam voor bestelling	DN561B LED85/830 PSU-E F WH
EAN/UPC - Product	8718291937722
Bestelcode	93772200
Local Code	DN561B883PEFWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910503706518
Netto gewicht (per stuk)	0,765 kg



## LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

### Maatschets



LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

