



# LuxSpace, recessed

## DN570B LED40S/830 PSU-E F WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - LED Module, system flux 4000 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Facetted reflector - Beyaz, RAL 9003

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da etkiliyor. Bu nedenle enerji tasarrufu bir öncelik. Ancak bunun çalışanların performansı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaması gerekiyor, çalışanlar daha üretken olmak için iyi bir ortama ihtiyaç duyuyor ve müşteriler alışveriş deneyiminden keyif almak istiyor. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk geriverimi ve renk homojenliği) etkilemeden mükemmel verimlilik, ışık konforu ve tasarım kombinasyonu sunuyor. Uygulama fark etmeksizin istenen ambiyansı oluşturmak için çeşitli seçenekler sunuyor.

### Ürün veri

Genel Bilgiler			
Işık kaynağı sayısı	1 [ 1 pc]	Optik kapak/lens türü	No [-]
Lamba ailesi kodu	LED40S [ LED Module, system flux 4000 lm]	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	80°
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Acil durum aydınlatması	No [-]
Kapak Tabanı	- [-]	Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Kablo	-
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sürücü	-	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	Alev alma işareti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Sürücü dahildir	Evet	CE işareti	CE mark
Optik sistem türü	F [ Facetted reflector]	ENEC işareti	ENEC mark

## LuxSpace, recessed

UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Dekoratif aksesuarlar	No [ - ]
Açıklamalar	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	32
Product Family Code	DN570B [ LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT ]
Birleşik parlama derecesi CEN	25

### Işık Teknik Ayrıntıları

Optical cover/lens type accessory	No [ - ]
-----------------------------------	----------

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	14,5 A
Ani akım süresi	0.220 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza konfigürasyonu	BV [ Basic version ]
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Toplam yükseklik	96,5 mm
Toplam çap	214 mm
Renk	Beyaz, RAL 9003
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	97 x NaN x NaN mm (3.8 x NaN x NaN in)

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [ Parmak korumalı ]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [ 0.2 J standard ]

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Işık Akısı	4200 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	124 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	34 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L90

### Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet


### Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829194124800
Sipariş ürün adı	DN570B LED40S/830 PSU-E F WH
EAN/UPC - Ürün	8718291941248
Sipariş kodu	94124800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910503706639
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,150 kg



## LuxSpace, recessed

### Boyutlu çizim



LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

