

**PHILIPS****Lighting**

# LuxSpace, surface mounted

## DN570C LED24S/840 PSD-VLC-E C WH

LuxSpace, surface mounted, 21 W, 2600 lm, 4000 K, DALI, Buzlu

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu nedenle enerji tasarrufları bir öncelik, ancak bunların çalışanların performansı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaması gerekiyor, çalışanlar daha üretken olmak için hoş bir ortama ihtiyaç duyuyor ve müşteriler alış veriş deneyiminden keyif almak istiyor. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk geriverimi ve renk homojenliği) etkilemeden mükemmel verimlilik, ışık konforu ve tasarım kombinasyonu sunuyor. Uygulama fark etmeksiz istenen ortamı oluşturmak için çeşitli seçenekler sunuyor.

### Ürün veri

**Genel Bilgiler**

Lamba ailesi kodu	LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Kapak Tabanı	- [-]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	-
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmalarda performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50)

değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.


Ürün ailesi kodu	DN570C [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Teknik özellikler
CE işareteti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareteti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareteti	ENEC işareteti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Hayır

# LuxSpace, surface mounted

<b><u>İşik Teknik Ayrıntıları</u></b>		<b><u>Optik kapak kaplaması</u></b>	Buzlu
<b><u>İşik Akısı</u></b>	2.600 lm	<b><u>Genel yükseklik</u></b>	217 mm
<b><u>İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)</u></b>	4000 K	<b><u>Toplam çap</u></b>	250 mm
<b><u>Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)</u></b>	124 lm/W		
<b><u>Renk oluşturma dizini (CRI)</u></b>	>80		
<b><u>İşik kaynağı rengi</u></b>	840 nötr beyaz		
<b><u>Optik sistem türü</u></b>	Parlak ayna		
<b><u>Aydınlatma armatürü işık demeti yayılması</u></b>	80°		
<b><u>Birleşik parlama derecesi CEN</u></b>	22		
<b><u>Çalıştırma ve Elektrik</u></b>		<b><u>Başlangıç Performansı (IEC Uyumu)</u></b>	
<b><u>Giriş Voltagı</u></b>	220-240 V	<b><u>İşik akısı toleransı</u></b>	+/-10%
<b><u>Hat Frekansı</u></b>	50 Hz	<b><u>Başlangıç renk türü</u></b>	(0.38, 0.37) SDCM <3
<b><u>Kalkış Akımı</u></b>	16 A	<b><u>Güç tüketimi toleransı</u></b>	+/-10%
<b><u>Anı akım süresi</u></b>	0,220 ms		
<b><u>Güç Tüketimi</u></b>	21 W		
<b><u>Güç Faktörü (Kesir)</u></b>	0.9		
<b><u>Bağlantı</u></b>	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği		
<b><u>Kablo</u></b>	-		
<b><u>16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı</u></b>	24		
<b><u>Sıcaklık</u></b>		<b><u>Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumu)</u></b>	
<b><u>Ortam sıcaklığı aralığı</u></b>	+10 ila +25 °C	<b><u>Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı</u></b>	5 %
		<b><u>Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım</u></b>	L90
<b><u>Kontroller ve Dim Etme</u></b>		<b><u>Uygulama Koşulları</u></b>	
<b><u>Dim Edilebilir</u></b>	Evet	<b><u>Performans ortam sıcaklığı Tq</u></b>	25 °C
<b><u>Sürücü/güç ünitesi/trafo</u></b>	DC uyumlu, harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi	<b><u>Maksimum dim seviyesi</u></b>	1%
<b><u>Kontrol arabirimleri</u></b>	DALI	<b><u>Rastgele anahtara uygun</u></b>	Evet
<b><u>Sabit ışık çıkışı</u></b>	Hayır		
<b><u>Mekanik ve Muhafaza</u></b>		<b><u>Ürün Verileri</u></b>	
<b><u>Muhafaza Malzemesi</u></b>	Alüminyum döküm	<b><u>Sipariş ürün adı</u></b>	DN570C LED24S/840 PSD-VLC-E C WH
<b><u>Reflektör malzemesi</u></b>	Polikarbon alüminyum kaplı	<b><u>Tam ürün adı</u></b>	DN570C LED24S/840 PSD-VLC-E C WH
<b><u>Optik sistem malzemesi</u></b>	Polikarbon	<b><u>Tam ürün kodu</u></b>	871829194489800
<b><u>Optik kapak malzemesi</u></b>	Polikarbon	<b><u>Sipariş kodu</u></b>	94489800
<b><u>Sabitleme malzemesi</u></b>	Çelik	<b><u>Malzeme No. (12NC)</u></b>	910503706714
<b><u>Muhafaza Rengi</u></b>	Beyaz, RAL 9003	<b><u>Numeratör - Paket Başına Miktar</u></b>	1
		<b><u>EAN/UPC - Ürün/Kutu</u></b>	8718291944898
		<b><u>Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı</u></b>	1
		<b><u>EAN/UPC - Kutu</u></b>	8718291944898

## LuxSpace, surface mounted

### Boyutlu çizim



© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamliğine ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacağıdır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalarıdır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2023, Nisan 29 - Bilgi değişimi