



TCS165

TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP

2, TL5, 28 W, 840 neutrální bílá, Elektronický, vysokofrekvenční,
Vysoce lesklá optika, dvojité parabolická uzavřená

Přisazené a závěsné svítidlo TCS165 představuje základní nabídku Philips. Toto svítidlo používá zářivky TL5 a elektronické předřadníky HF a umožňuje tak dosáhnout úspory energie až 25% ve srovnání s konvenčními řešeními. Svítidla lze použít pro celkové osvětlení v celé řadě aplikací jako jsou kanceláře, chodby, školy a obchody. Vyrábí se v jedno, dvou a čtyřždrojovém provedení. Svítidla mají nástrčné svorkovnice a dodávají se buď se zdroji nebo bez nich. TCS165 vyhovuje požadavkům normy pro osvětlování kanceláří.

Údaje o produktu

Obecné informace		Spotřeba energie	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	28 W	
Předřadník	HF [Elektronický, vysokofrekvenční]	Certifikace a použití	
Značka CE	Ano	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Značka ENEC	-	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Světelně technické		Podmínky použití	
Počet světelných zdrojů	2	Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Označení a balení	
Typ optiky	Vysoce lesklá optika, dvojité parabolická uzavřená	Objednací název produktu	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP
Provozní a elektrické		Celý název výrobku	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP
Vstupní napětí	220 až 240 V	Full EOC	871869606934900
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Objednací kód	06934900

TCS165

Číslo materiálu (12NC)	910503910080
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696069349
Číslování SAP – balení v krabici	1

Pouzdro – EAN/UPC

8718696069349

Rozměrové výkresy

