



Ledinaire ClearAccent

RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

Ledinaire ClearAccent, 6 W, 500 lm, 4000 K, Analógico, Simétrica, Branco

A ClearAccent é uma gama encastrada básica de focos concebida para substituir as luminárias de halogéneo. O seu preço atrativo e elevado rácio de lúmenes por watt facilitam a decisão de mudar para a iluminação LED. O design compacto das luminárias, com driver incorporado, é adequado para uma grande variedade de aplicações. As dimensões do orifício de fixação cumprem o standard das antigas luminárias de halogéneo de 68 mm, o que possibilita a adaptação. Instalação fácil e segura, graças aos conectores de parafuso. Estes focos estão totalmente conformes com IC.

Dados do produto

Informações gerais		Difusão do feixe de luz da luminária	
Fonte de luz substituível	Não	36°	
Equipamento	-	Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tecnologia de iluminação	LED	Tensão de entrada	220-240 V
Escala de valor	Valor	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Marca CE	Marca CE	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Período de garantia	3 anos	Consumo de Energia	6 W
Caraterísticas técnicas da luz		Fator de potência (Fração)	0.9
Fluxo Luminoso	500 lm	Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Cabo	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	83 lm/W	Temperatura	
Color rendering index (CRI)	≥80	Ampla intervalo de temperatura ambiente	0 a +40 °C
Cor da fonte de luz	840 branco neutro		
Tipo de ótica	Simétrica		

Ledinaire ClearAccent

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Regulação de unidade de fonte de alimentação
Interface de controlo	Analógico
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Polycarbonato revestido a alumínio
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Material de fixação	-
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	55 mm
Largura total	55 mm
Altura total	55 mm
Diâmetro global	75 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	55 x 55 x 55 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Nome do produto completo	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Código do produto completo	871869607268499
Código de encomenda	07268499
N.º material (12NC)	910503910183
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696072684
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC – Caso	8718696072721

Desenho dimensional

