

PHILIPS

Lighting



ClearAccent

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Analog, Simetrik, Beyaz

ClearAccent, halojen tabanlı aydınlatma armatürlerinin yerini almak üzere tasarlanan, standart bir sıva altı spot aydınlatma ürünü grubudur. Çekici fiyatı ve watt başına yüksek lümen oranı LED'e geçme kararını kolaylaştırır. Aydınlatma armatürünün entegre sürücülü kompakt tasarımı geniş uygulama alanları için uygundur. Montaj boyutları eski halojen tabanlı standart olan 68 mm'yi karşılar, bu da yenilemeyi mümkün kılar. Vidalı konnektörler sayesinde, kurulum kolay ve güvenlidir. Bu spot lambalar tamamen IC uyumludur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü	-
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Değer
CE işareti	CE işareti
Garanti süresi	3 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	500 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	83 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Simetrik
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	36°

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	6 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Vidalı bağlantı bloğu, 3 kutuplu
Kablo	-

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +40 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Düzenleyici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	Analog
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitlenme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	55 mm
Genel genişlik	55 mm
Genel yükseklik	55 mm
Toplam çap	80 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	55 x 55 x 55 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Tam ürün adı	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Tam ürün kodu	871869607269199
Sipariş kodu	07269199
Malzeme No. (12NC)	910503910184
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696072691
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8718696072738

Boyutlu çizim

