



LEDINAIRE RC060B Recessed

RC060B LED32S/840 PSU W30L120

LEDINAIRE RC060B Recessed, 36 W, 1200x30 mm, 3200 lm, 4000 K

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne LED svietidlá, ktoré ponúkajú vysokú kvalitu Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	- [-]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Predradník	-
Vrátane napájača	Áno
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Hodnota
Značka CE	Áno
Záručná lehota	2 roky

Značka horľavosti	-
Značka ENEC	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické	
Svetelný tok	3 200 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	89 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	-
Rozptyl svetelného lúča svietidla	108°
Jednotná miera oslnenia CEN	22

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

LEDINAIRE RC060B Recessed

Nárazový prúd	5,3 A
Čas zapínania	7 ms
Spotreba	36 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie tahu
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	24

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	-
Optický materiál	-
Materiál optického krytu	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opálové
Celková dĺžka	1197 mm
Celková šírka	297 mm
Celková výška	41 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	41 x 297 x 1197 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
-----------	-----------------------------------

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatkový výkon (súlud s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlud s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri	7,5 %
strednej užitočnej životnosti	50 000 h
Udržiavaný svetelný tok pri strednej	L70
užitočnej životnosti* 50 000 h	


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC060B LED32S/840 PSU W30L120
Úplný názov produktu	RC060B LED32S/840 PSU W30L120
Úplný kód produktu	871869606960800
Objednávkový kód	06960800
Č. materiálu (12NC)	910503910204
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696069608
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696069608

Rozmerový obrázok



LEDINAIRE RC060B Recessed

