



# LEDINAIRE RC060B Recessed

## RC060B LED32S/830 PSU W30L120

Biela - Power supply unit

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne LED svietidlá, ktoré ponúkajú vysokú kvalitu Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Záručná lehota	2 roky
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	- °	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Farba svetelného zdroja	Biela	Udržiavaný svetelný tok (CLO)	No
Pätica	- [-]	Počet produktov pri modeli MCB	24
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Značka RoHS	RoHS mark
Počet jednotiek predradníka	1 unit	Jednotná miera oslnenia CEN	22
Predradník	-	<b>Prevádzkové a elektrické</b>	
Driver/napájacia jednotka/transformátor	PSU [ Power supply unit]	Vstupné napätie	220-240 V
Vrátane napájacia	Áno	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Typ optiky	No [-]	Rázový prúd	5,3 A
Rozptyl svetelného lúča svietidla	108°	Čas zapínania	7 ms
Zapojenie	Zástrčný konektor a tahové uvoľnenie		
Kábel	-		
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I		
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s		
Značka horľavosti	NO [-]		
Značka CE	CE mark		
Značka ENEC	-		
Značka UL	Nie		

## LEDINAIRE RC060B Recessed

Účinnosť (min.)	0.9
-----------------	-----

### Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné.	Nie
---------------	-----

### Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	-
Optický materiál	-
Materiál optického krytu/šošovky	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	-
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Opálová
Celková dĺžka	1197 mm
Celková šírka	297 mm
Celková výška	41 mm
Farba	Biela

### Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [ Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [ 0.3 J]

### Počiatkový výkon (súlád s požiadavkami IEC)

Počiatkový svetelný tok	3200 lm
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková účinnosť LED svietidla	89 lm/W
Poč. Náhradná teplota chromatickosti	3000 K
Poč. Index podania farieb	≥80

Počiatková chromatickosť	(0.43, 0.40) SDCM <5
Počiatkový príkon	36 W
Tolerancia spotreby	+/-10%

### Výkon v priebehu času (súlád s požiadavkami IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	7.5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70


### Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

### Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869606961500
Objednávkový názov produktu	RC060B LED32S/830 PSU W30L120
EAN/UPC – produkt	8718696069615
Objednávkový kód	06961500
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	1
Č. materiálu (12NC)	910503910205
Čistá hmotnosť (kus)	2,760 kg

### Rozmerový obrázok



Recessed RC060B

## LEDINAIRE RC060B Recessed

