



Ledinaire Régua

BN060Z C600 (10 PCS)

Ledinaire Régua, Accessory

A gama de réguas Ledinaire (BN021C) contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os elevados níveis de qualidade Philips a um preço competitivo. Fiáveis, energeticamente eficientes e de preço acessível. A gama Ledinaire permite uma instalação simples e flexível com a possibilidade de linhas de luz.

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo	-
Cor do acessório	Branco
Escala de valor	Valor
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	600 mm
Largura total	18,8 mm
Altura total	10,8 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	11 x 19 x 600 mm
Material	Polycarbonato
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BN060Z C600 (10 PCS)
Nome do produto completo	BN060Z C600 (10 PCS)
Código do produto completo	871869607029199
Código de encomenda	07029199
N.º material (12NC)	910503910213
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696070291
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC – Caso	8718696070307