



Ledinaire SlimDownlight

DN065B LED20S/830 PSU II WH

Ledinaire SlimDownlight, 23 W, 1850 lm, 3000 K, Smerigliata, IP20

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto

Informazioni generali		Fattore di potenza (frazione)		0.8
Sorgente luminosa sostituibile	No	Connessione	Connettore a vite	
Lighting Technology	LED	Temperatura		
Tier	Valore	Range temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C	
Periodo di garanzia	3 anni	Controlli e dimmerazione		
Dati tecnici di illuminazione		Dimmerabile	No	
Flusso luminoso	1.850 lm	Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)	
Temperatura del colore correlata	3000 K	Meccanica e corpo		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80 lm/W	Materiale del corpo	Plastica	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Materiale del riflettore	Policarbonato	
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Materiale ottico	Policarbonato	
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	90° x 90°	Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile	
Funzionamento e parte elettrica		Colore alloggiamento	Bianco	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz	Finitura copertura ottica/lenti	Smerigliata	
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz	Lunghezza complessiva	30 mm	
Consumo energetico	23 W			

Ledinaire SlimDownlight

Larghezza complessiva	30 mm
Altezza complessiva	30 mm
Diametro complessivo	225 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	30 x 30 x 30 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Cromaticità iniziale	(0.42, 0.40) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	DN065B LED20S/830 PSU II WH
Nome completo prodotto	DN065B LED20S/830 PSU II WH
Full EOC	871869938177699
Codice d'ordine	38177699
Codice materiale (12NC)	910503910333
Codice locale	38177699
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699381776
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699381813

Disegno tecnico

