



Ledinaire SlimDownlight

DN065B LED20S/840 PSU II WH

Ledinaire SlimDownlight, 23 W, 2000 lm, 4000 K, Matt, IP20

LEDINAIRE-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – akkurat det du trenger

Produktdata

Generell informasjon		Tilkobling	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Skrukontakt	
Lighting Technology	LED	Temperatur	
Verditrapp	Verdi	Omgivelsestemperatur	
Garantiperiode	5 år	0 til +35 °C	
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Lysytelse	2 000 lm	Kan dimmes	
Korreisert fargetemperatur (nom)	4000 K	Nei	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	87 lm/W	Driver/kraftenhet/transformator	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Strømforsyningsenhet (på/av)	
Lyskildefarge	840 nøytralt hvit	Mekanikk og innfatning	
Armatur lysstråle spredning	90° x 90°	Innfatningsmateriale	
Drift og elektronikk		Plast	
Line Frequency	50 or 60 Hz	Reflektormateriale	
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz	Polykarbonat	
Effektforbruk	23 W	Optisk materiale	
Effektfaktor (brøk)	0.8	Polykarbonat	
		Fixation material	
		Rustfritt stål	
		Innfatningsfarge	
		Hvit	
		Optisk deksel/linsefinish	
		Matt	
		Total lengde	
		30 mm	
		Total bredde	
		30 mm	
		Total høyde	
		30 mm	

Ledinaire SlimDownlight

Total diameter	225 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	30 x 30 x 30 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	DN065B LED20S/840 PSU II WH
Fullstendig produktnavn	DN065B LED20S/840 PSU II WH
Full EOC	871869938178399
Bestillingskode	38178399
Materialenr. (12NC)	910503910334
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699381783
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718699381820

Målskisse

