



SmartForm TCS460

TCS460 4x14W/840 HFP C8

SmartForm surface mnt, 4, 14 W, 840 semleges fehér, HF-Performer, Magasfényű optika, 3D mikrolamellák

A kényelmes munkakörnyezetekben mindnyájan jobban érezzük magunkat és termelékenyebben dolgozunk. Az irodákban, üzletekben és iskolákban történő használatra tervezett, függesztett, valamint felületre és falra szerelhető SmartForm TCS/TPS460 világítótest-termékcsalád a kategóriájában elérhető legjobb világítási teljesítményt letisztult, egyéni formateranggal párosítja. Ezek a különlegesen lapos világítótestek szögletes és négyzet alakú kivitelben, MASTER TL5 és TL5 ECO lámpával, valamint közvetlen és indirekt világítási lehetőséggel érhetőek el. Fényvonalak és fénystruktúrák létrehozására is használhatók. A különlegesen hatékony mikrooptikák és burák széles választékával rendelkező SmartForm TCS/TPS460 minden helyzetre ideális megoldást kínál. Világításszabályozó egységek hozzáadásával további energiaköltség-megtakarítások érhetőek el.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]
Átmenő vezetékezés	-
Termékcsalád kódja	TCS460 [SmartForm surface mnt]
Beépített vezérlés	-
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s

Technikai adatok	
Fényforrások száma	4
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Magasfényű optika, 3D mikrolamellák
Optikai búra típusa	-

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	14 W
Csatlakoztatás	3 pólusú gyorscsatlakozó
Kábel	-

SmartForm TCS460

Mechanika és tokozás

Ház színe Fehér

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK07 [2 J-ig megerősített]

IEC védelmi osztály I. biztonsági osztály

Alkalmazási feltételek

Véletlenszerű váltásra alkalmas Nem alkalmazható

Termékadatok

A termék megrendelési neve TCS460 4x14W/840 HFP C8

Teljes terméknev TCS460 4x14W/840 HFP C8

Full EOC 871794390819600

Rendelési kód 90819600

Cikkszám (12NC) 910504058203

Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8717943908196

Számláló – csomag külső dobozonként 1

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8717943908196

Méretezett rajza

