



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-LA1000W A5 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-LA, 1000 W

Luotettavan ja joustavan ArenaVision MVF403 -valaisimen korkea valovirta ja optinen tehokkuus vie urheilualueiden valonheitinvalaistuksen uudelle tasolle. Helposti asennettava ArenaVision MVF403 on ihanteellinen liikuntahalleihin (1000 W:n versio), ulkourheilualueille ja muihin urheilukäyttökohteisiin. Soikean optiikan ja pienikokoisten, kaksikantaisten 1000 W:n MHN-LA-lamppujen tai 2000 W:n MHN-SAHO-lamppujen muodostama järjestelmä varmistaa erinomaisen järjestelmätehokkuuden ja vähäisen häikäisyn. Sisäänrakennettu heijastin vähentää hukkavaloa ja häikäisyä entisestään. ArenaVisionissa käytetyt 2000 W:n MHN-SAHO (956)- ja 1000 W:n MHN-LA (956) -lamput ovat täysin kansainvälisten CTV-vaatimusten mukaisia. 1000 W:n MHN-LA (842) -lampan luonnollinen värintoisto ja miellyttävä valo sopivat erityisesti TV-kuvaukseen, mutta myös muihin valonheitintä vaativiin käyttökohteisiin. Kaikki lampputyypit voidaan varustaa pikajälleensytytystoiminnolla, joka mahdollistaa valaistuksen välittömän palautumisen virtakatkoksen jälkeen. Saatavana myös välkkymättömän valon tuottava 1000 W:n MVF403 MHN-LA -versio, joka on kehitetty takaamaan korkea laatu erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle. Se on varustettu erityisellä elektronisella sytyttimellä, joka toimii yhdessä erikseen tilattavan ECM330-liitäntälaitteyksikön kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Takuuaika	
Lamppuperheen koodi	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Tulenarkuusmerkintä	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	-	ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Liitäntälaitte	-	RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuoteperheen koodi	MVF403 [ARENAVISION]	Valaistuksen tekniset tiedot	
Arvoasteikko	Räätälöitävä	Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
CE-merkintä	Kyllä		

ArenaVision MVF403

Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vastaava värlämpötila (nim.)	-
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Valonlähteen väri	-
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi alasvaloversio
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Optiikan tyyppi, ulkotila	Valokeilaluokka A5

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	1 000 W
Liitäntä	Ruuviliitin
Kaapeli	-

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-30...+35 °C
----------------------	--------------


Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	-

Mittapiirros



Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Alumiini
Asennuslaite	Asennuskiinnike, säädettävä
Optisen kuvun/linssin muoto	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
-----------------------	--------------------

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	MVF403 MHN-LA1000W A5 SI
Koko tuotenimi	MVF403 MHN-LA1000W A5 SI
Full EOC	871829140366100
Tilauuskoodi	40366100
Tuotekoodi (12NC)	910504917418
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291403661
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718291403661

