

ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 ESI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W, Bundelcategorie B3

De schijnwerper ArenaVision MVF404, die met name is bestemd voor niet-overdekte sportstadiums en grote indoorarena's, verhoogt in sterke mate de theatrale en emotionele waarde van de sport voor tv-kijkers en toeschouwers terwijl de spelers profiteren van optimale visuele omstandigheden. Dankzij de innovatieve Philips MHN-SE 2000 W compacte enkelzijdige metaalhalogeenlamp en de uit één stuk bestaande high-tech precisie-optieken, biedt de nieuwe ArenaVision MVF404 een hogere optische efficiëntie dan ooit tevoren. Daarnaast kan deze 2 kW schijnwerper prat gaan op een groot aantal verbeteringen, zoals eenvoudige lampmontage en vervanging, een nieuw veiligheidssysteem met mesconnector en een baanbrekende elektronische warme-herstartoplossing. Bovendien beschikt de schijnwerper over alle voordelen van de Philips ArenaVision systemen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]
Aantal VSA's	-
VSA	-
Code productfamilie	MVF404 [ARENAVISION]
Waardeschaal	Best
CE-markering	Ja
Garantieperiode	1 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	5600 K
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Kleur lichtbron	956 daglicht
Type lichtkap	Frontglas, uitvoering voor downlighting
Bundelspreiding armatuur	-
Optiektype buiten	Bundelcategorie B3

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	380 tot 415 V

Wijziging van gegevens voorbehouden

ArenaVision MVF404

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	2.000 W
Aansluiting	Schroefconnector
Kabel	-

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +35 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation material	Staal
Kleur behuizing	Aluminium
Bevestigingsvoorziening	Verstelbare montagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	-
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale hoogte	535 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,2 m²

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I


Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 ESI
Volledige productnaam	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 ESI
Full EOC	871829159902900
Bestelcode	59902900
Materiaalnr. (12NC)	910505014418
Lokale code	MVF404MHNSE2B3E
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291599029
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291599029

Maatschets



© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.